



2726

Máy ép cầm tay

- Đo LAQUA Twin hoặc Brix (xem bên dưới) để thử nghiệm tại chỗ
- Được làm bằng kim loại chất lượng cao, không bị ăn mòn
- Bao gồm thiết bị làm sạch

2726 Máy ép cầm tay



2720

Máy ép thủy lực

- Tăng tốc độ thu thập các mẫu lớn hoặc ít mọng nước
- Máy ép thủy lực chiết nhựa cây vào lọ thu
- Bao gồm pít tông, lưới, xi lanh, thanh expeller và sáu lọ thu

2720 Máy ép thủy lực



2812

Thiết bị đo độ ngọt kỹ thuật số

Dễ dàng vệ sinh và bảo dưỡng

- Khu vực cảm biến nhỏ, cho phép thực hiện đo với mẫu thử ít
- Đo Brix từ 0 đến 53,0% (Độ chính xác $\pm 0,2\%$)
- Tự động bù nhiệt độ
- Màn hình kỹ thuật số lớn hiển thị rõ ràng
- Nguồn điện: AAA * 2

2812 Thiết bị đo độ ngọt kỹ thuật số

Thiết bị đo độ ngọt cơ số

Đồng hồ nhỏ gọn lý tưởng cho sử dụng tại hiện trường hoặc phòng thí nghiệm.

- Phạm vi đo: 0 đến 32.0% Brix (Sai số $\pm 0.2\%$)
- Đặt một vài giọt mẫu lên bàn cân và đọc kết quả Brix qua vùng bóng mờ trên thị kính
- Bù nhiệt độ tự động
- Bao gồm hộp đựng và sách hướng dẫn

2806 Thiết bị đo độ ngọt cơ số, 0-32% ,Bù nhiệt độ tự động

